

Lätta transportband ENI-10E 07



Huvudsakliga industrisegment


Garnförädling

Band / rem applikationer

Bobbinband

Speciella egenskaper

Nötningsbeständig, Konstant friktionskoefficient



Egenskaper

| Produktkonstruktion/uppbyggnad | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Ovan / Lastsida (Material) | Polyuretan termoplastisk (TPU) |
| Ovan / Lastsida (Yta) | Impregnerad väv |
| Ovan / Lastsida (Egenskap) | Lågfriktion |
| Ovan / Lastsida (Färg) | Ljusgrå |
| Dragskikt (Material) | Polyesterväv (PET) |
| Antal vävar | 2 |
| Löpsida/Drivsida (Material) | Polyuretan termoplastisk (TPU) |
| Löpsida/Drivsida (Yta) | Impregnerad väv |
| Löpsida/Drivsida (Färg) | Ljusgrå |

| Produktegenskaper | |
|---|--------------------------------------|
| Antistatiskt utrustad | Ja |
| Limfri skarv | Ja |
| Flamhärdighet | Ingen specifik flamhämmande egenskap |
| Lämplig för livsmedel (FDA-överensstämmelse) | Nej |
| Lämplig för livsmedel (USDA:s rekommendationer uppfyllda) | Ingen avsedd användning |
| Lämplig för livsmedel (EU-överensstämmelse) | Nej |

| Teknisk data | | |
|---|-----------------------|---------------|
| Tjocklek | 1.5 mm | 0.06 tum |
| Bandets/remmens massa (vikt) | 1.5 kg/m ² | 0.307 lb/sqft |
| Dragkraft för 1% töjning (k1% statistiskt) per breddenhet (Habasits standard SOP3-155 / EN ISO 21181) | 15 N/mm | 86 lbf/in |
| Dragkraft för 1% töjning efter relaxering (k1% relaxerad) per breddenhet (Habasits standard SOP3-155) | 10 N/mm | 57 lbf/in |
| Min. drifttemperatur (kontinuerlig) | -20 °C | -4 °F |
| Max. drifttemperatur (kontinuerlig) | 80 °C | 176 °F |
| Friktionskoefficient (trumssidan drivande remskiva / trumma i stål) | 0.10 - | |
| Friktionskoefficient mellan trumssidan och drivtrumma med friktionsbeläggning | 0.35 - | |
| Friktionskoefficient mellan trumssidan och glidbord av betad stålplåt | 0.15 - | |
| Friktionskoefficient mellan trumssidan och glidbord av fenolharts | 0.15 - | |
| Friktionskoefficient mellan trumssidan och glidbord av rostfri plåt | 0.15 - | |
| Ändlös tillverkningsbredd | 4000 mm | 157.48 tum |

Hopfogningsrelaterade egenskaper

| Skarvningsmetod | |
|-------------------|---|
| Flexproof 20 x 80 | Huvudhopfogningsmetod för standardapplikationer |

[Link to JDS:](#)

| Skarvningsmetod | | Flexproof 20 x 80 |
|--|----------------|----------------------|
| Remskivediameter (minimum) | mm tum | 40 1.57 |
| Minsta skivdiameter vid motböjning | mm tum | 50 1.97 |
| Tillåten dragkraft per breddenhet | N/mm lbf/in | 18 103 |
| Tillåten dragkraft per breddenhet vid maximal arbetstemperatur | N/mm lbf/in | 9.5 54 |
| Lämpligt för glidbord | | Ja |
| Lämpligt för bärrullar | | Ja |
| Lämpligt för drift över noskant | | Nej |
| Lämpligt för metalldetektor | | Nej |

All data är ungefärlig och gäller för normala klimatförhållanden, dvs 23 °C och 50% relativ fuktighet (DIN 50005/ISO 554), och baseras på huvudskarvmetoden.

Det är gjort begränsad testning baserad på standardberäkningar för att uppskatta minsta kugghjulsdiameter. Var vänlig och kontakta din Habasit-representant för specifik guidning gällande icke standardapplikationer, inkluderad, men inte bara när profiler eller medbringare används.

Kemisk beständighet

Länk till information om kemisk beständighet, "Chemical resistance information": <https://rims.habasit.com>

Typ av användning / drift

Sluttande, Horisontell, Stigande, Ackumulering

Beräkningar

I de flesta fall är inte remdimensionerings-beräkningar nödvändiga. Om du fortfarande behöver en beräkning: Kontakta Habasit.

Rekommendation

Förspänn inte mindre än ~ 0.3% (epsilon), Montera det ospända bandet och spänn upp tills det inte slirar vid full belastning.

I dokumentet "Förvaring och hantering av band och maskinremmar". Du kan naturligtvis också kontakta Habasit, Skydda banden mot solljus, UV-bestrålning, damm och smuts. Förvara reservband på en sval och torr plats och om möjligt i originalförpackningen.

Denna produkt har inte provats enligt ATEX-standarden (explosionsfarlig atmosfär - regelverket ATEX 95 eller EU:s direktiv 2014/34), vilket innebär att användaren själv måste avgöra huruvida den kan användas i den aktuella miljön.

| | |
|--------------|------------|
| Grupp | TPU band |
| Undergrupp | - |
| Detaljnummer | H010102743 |

Ansvarsfriskrivning

Friskrivning från ansvar för produktens användning (gäller Habasits ALLA produkter och anges på samtliga produktdatablad

Denna ansvarsfriskrivning gäller för Habasit och till oss kopplade företag, samt våra chefer, anställda, agenter och entreprenörer, här nedan gemensamt benämnda HABASIT, för de produkter som omfattas av denna text, här nedan kallade produkter. VARNINGAR SKA LASAS NOGGRANT OCH REKOMMENDERADE SÄKERHETSFORESKRIFTER FOLJAS STRIKT! Följ de varningar som finns i det här dokumentet, i Habasits kataloger och i installationsanvisningar och handböcker. Samtliga påpekanden och all information om applicering, användning och prestanda är rekommendationer som kan anses vara pålitliga, men de är inga som helst utfästelser, garantier eller ansvarsåtaganden avseende fullständighet, toleranser eller lämplighet i ett visst syfte. Den här informationen bygger på laboratoriearbete med småskalig testutrustning, körd i normaldrift, vilket innebär att den inte nödvändigtvis matchar produktprestanda vid industriell användning. Nya rön och erfarenheter kan leda till modifieringar och ändringar på kort tid och utan föregående meddelande.

DE HÄR PRODUKTERNA OMFATTAS AV HABASITS UTTRYCKTA GARANTI, SOM ÄR DEN ENDA GÄLLANDE GARANTIN OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA EVENTUELLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA. HABASIT AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, INKLUSIVE, DOCK UTAN ATT BEGRÄNSAS DARTILL, UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET I ETT VISST SYFTE, ATT PRODUKTEN INTE STRIDER MOT NÅGOT REGELVERK, SAMT GARANTIER SOM FÖLJER AV AVTAL, ANVÄNDNING ELLER HANDEL. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ MEDGER. EFTERSOM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDNING ÄR UTOM HABASITS KONTROLL, SÅ KAN VI INTE TA NÅGOT ANSVAR FÖR DE NÄMNDNA PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ELLER PROCESSANPASSNING. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER ÄVEN FÖR INDIKATIONER FRÅN PROCESSRESULTAT AV OLIKA SLAG.