

PMR-08 Control unit

The PMR-08 regulating unit is a fully automated controller for hot-pressing devices. It controls all phases of a belt joining cycle including water cooling and the subsequent blowing out of the water with compressed air. The PMR-08 is a compact light unit and easy to handle. Thanks to multiple connections on the back panel it allows two modes of usage: stationary together with PMC cooling unit or mobile, in combination with the PMC-08CD, a mobile cooling unit and a mini compressor.



Technical data	
Custom Tariff	85159080

Available versions	Del nummer	Power Supply
PMR-08/4	H080691090	3ph 230V 60Hz
PMR-08/5	H080691091	3ph 400V 50Hz
PMR-08/6	H080691092	1ph 120V 60Hz
PMR-08/8	H080691093	1ph 230V 50Hz
PMR-08/9	H080691094	3ph 415V 50Hz

Available versions	Length	Width	Height	Weight
PMR-08/4	392 mm (15.433 tommer)	331 mm (13.031 tommer)	145 mm (5.709 tommer)	9 kg (18.7 lb)
PMR-08/5	392 mm (15.433 tommer)	331 mm (13.031 tommer)	145 mm (5.709 tommer)	9 kg (18.7 lb)
PMR-08/6	392 mm (15.433 tommer)	331 mm (13.031 tommer)	145 mm (5.709 tommer)	9 kg (18.7 lb)
PMR-08/8	392 mm (15.433 tommer)	331 mm (13.031 tommer)	145 mm (5.709 tommer)	9 kg (18.7 lb)
PMR-08/9	392 mm (15.433 tommer)	331 mm (13.031 tommer)	145 mm (5.709 tommer)	9 kg (18.7 lb)

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produktionen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESSTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.